



M-TSEVG9020

Porte transparente IP55 avec verre Sécurit décalée 900x2000 (lxh) laqué

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1896 mm
Largeur	895 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Butée de porte

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Traitements de surface	Thermolaquage

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------