



WH26120209C



kallysto.trend encastré complet: Interrupteur S3 lumineux / 2 pôles, Brun

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Marron
---------	--------

Code RAL

8014

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement
--	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	94 x 94 mm
------------	------------

Profondeur de montage

12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

31 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK

IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Commutateur
---------------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle
-----------	--

Type de commutation	Interrupteur inverseur S3 2-pôles
---------------------	-----------------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----