Fiche technique du produit
WH20585406B



WH20585406B

kallysto ENC: Prise T23 avec bornes à vis + plaque de fixation et face Orange

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	250 V
Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Orange
Code RAL	2004
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Dimensions	
Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	43 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	36 mm
Profondeur de montage	7 mm
Raccordement	
Type de connexion / prise	Norme suisse type 23
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm²
Installation, montage	
Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal
Connectivité	
Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis
Equipement	
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Cache, porte	
Type de couvercle	Aucun couvercle
Capacité	
Nombre de modules	1
Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20
Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non

Textes

Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Type	Appareil gr. I

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui