



WH20585406A

**kallysto Prise type 23 avec bornes à vis, Plaque frontale pour combinaison Orange**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Orange

Code RAL 2004

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 60 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 43 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm

Profondeur de montage 7 mm

**Raccordement**

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

---

**Textes**

Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui