



WL0110

**Pulsador, lumina, blanco polar**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación

10 A

**Instalación, montaje**

Montaje en

Empotrado

**Frecuencia**

Frecuencia

50 - 60 Hz

**Materiales**

Colour

Blanco tráfico

Código RAL

9016

Acabado de la superficie

Brillante

Material

Metal  
Plástico

Tratamiento

Sin tratamiento

**Identificación**

Disposición de montaje

Elemento básico

**Conectividad**

Tipo de montaje

Montaje de garra  
Conexión con tornillos

Con soporte de garra

Si

**Controles e indicadores**

Número de teclas

1

**Dimensiones**

Dimensiones

71 x 71 mm

Profundidad de montaje

26 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado

35 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP

IP20

Resistencia al impacto IK

IK05

**Arquitectura**

Elemento de control/operación

Tecla simple

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada

10 A

**Texto**

Tipo de montaje

Con garras de expansión  
Para fijación atornillada

Iluminación

Sin lámpara de neón

Tipo de conmutación / variante

Contacto NA

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS

Si