




WL0110

lumina - Botão simples, branco

Características técnicas

Corrente elétrica

10 A

Instalação, montagem

Montagem

Encastrar

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Materiais

Cor

Branco trânsito

Código RAL

9016

Acabamento

Brilhante

Material

Metal
Plástico

Tratamento

Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem com garras
Ligação com parafuso

Com fixação por garras

Sim

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

1

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

Segurança

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK05

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Tecla simples

Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

Texto

Modo de instalação

Com garras de expansão
Para fixação por parafuso

Iluminação

Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação

Contacto normalmente aberto

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim