




WL0110

Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, bílá lesk lesk

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání	Základní prvek
---------------------	----------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění příchýtkou Šroubovací přípojka
Upevnění pomocí třmenů	Ano

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Rozměry

Rozměry	71 x 71 mm
Vestavěná hloubka	26 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK05

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Jednonásobná klapka
-----------------------	---------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Texty

Způsob montáže	S rozpěrnými příchýtkami Pro přišroubování
Osvětlení	Bez doutnavky
Způsob zapojení	Spínací kontakt

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----