



WH36184849C

**robusto NUP Gr.1 komplett: Schlüsseltaster A/2-polig/1->0/30°/KABA8 IP55 Alumin.**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	25 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	400 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
Polanzahl	2

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
Glanzgrad	Seidenmatt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Transparent	Nein

**Abmessungen**

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	85.2 mm
Einbautiefe	58.2 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	27 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzel-taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Zentralstücke	Für Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58 mm
Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen
Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen

**Geeignet für**

robusto Unterputz
-------------------