



US22D2

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	300 mm
Bredd	500 mm
Djup	50 mm

Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
Antal rader	2

Material

Färg	Vit
Transparent	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja