



WL0112

Вимикач 1-тактовий Lumina, срібний, 10AX/230В

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Срібний

Код RAL 9006

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал
Пластик

Обробка Необроблений
Покриті лаком

Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

Підключення

Тип монтажу Гачкове кріплення
Гвинтове з'єднання

Зі штирьовим кріпленням Так

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 26 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Ударостійкість IK IK05

Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарний клавішний перемикач

Електричний струм

Номінальний струм 10 A

Тексти

Режим встановлення З розпірними лапками
Для гвинтового кріплення

Освітлення Без неонові лампи

Тип перемикання Нормально відкритий контакт

Sustainability

Відповідність RoHS Так