



WH36182449C

robusto moullié ENC compl.: Interr. à clé carrée S1/1p/0-1-2-1&2/IP55 Alumin.

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	220 - 250 V
Tension nominale	230 V

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	45.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm

**Matière**

Couleur	Aluminium
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Laqué

**Architecture**

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Verrou tournant Bouton-poussoir/interrupteur
---------------------------	---

**Textes**

Type de commutation	Schéma interrupteur double 1/1-pôle
Type de raccordement	Avec bornes à vis