



LF2502588014

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 25 mm |
| Šířka | 25 mm |

##### Příslušenství

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Typ příslušenství | Tvarový díl |
|-------------------|-------------|

##### Normy

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|-----------------------------------------------|----|

##### Materiál

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Materiál | Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) |
| Povrch   | Neošetřený                       |
| Barva    | Hnědá                            |
| Kód RAL  | 8014                             |

##### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

##### Vybavení

|                   |    |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

##### Vhodné pro

|          |  |
|----------|--|
| LF 25x25 |  |
|----------|--|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |