



13140002

**Afdekraam 1-v, berker Arsys, aluminium goud geëloxeerd**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 1 |
| Aantal modules | 1 |

**Materiaal**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kleur                   | Goud         |
| RAL-code                | 1004         |
| Afwerking oppervlakte   | Mat          |
| Materiaal               | Aluminium    |
| Oppervlakte behandeling | Geanodiseerd |

**Afmetingen**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Hoogte                      | 80,50 mm |
| Breedte                     | 80,50 mm |
| Diepte                      | 9,50 mm  |
| Aantal eenheden horizontaal | 1        |
| Aantal eenheden verticaal   | 1        |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |

**Teksten**

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Montagewijze | Klembevestiging<br>Voor horizontale en verticale montage |
|--------------|----------------------------------------------------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |