



VS412PS

Kleinverteiler,golf,APV,48PLE,4-reihig,IP40,GC-Klemme N+PE,weiße Tür

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 400 - 400 V

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen 4

Anzahl Reihen 4

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

**Kapazität**

Anzahl Module 48

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung Ja

**Abmessungen**

Höhe 647 mm

Breite 282 mm

Tiefe 99 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten 12

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Werkstoff Kunststoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiss

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

**Werkstoff**

Ultraviolettstrahlen beständig Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP40

Schliessungstyp Schnappverschluss  
Ohne Schloss

Glühdrahttest 650 °C

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja