




LT150U

NH1 pojistkový sokl 3 x 250 A na montážní desku, M10

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	250 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A
	200 A
	224 A
	250 A

Pojistka

Velikost pojistky	NH1
-------------------	-----

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Připojení

Typ výstupu konektoru/zástrčky	Svorka M10
Typ vstupního konektoru/zástrčky	Svorka M10

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	8 - 8 Nm
Montáž	Montážní deska
Možnost vodorovné montáže	Ano

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	18 W
--	------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	1000 V
---------------------------	--------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano