



LD02K63-3SS

**Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schelle Abdeckung**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Nennstrom                        | 63 A |
| Nennstrom für Sicherungseinsätze | 2 A  |
|                                  | 4 A  |
|                                  | 6 A  |
|                                  | 10 A |
|                                  | 16 A |
|                                  | 20 A |
|                                  | 25 A |
|                                  | 32 A |
|                                  | 35 A |
|                                  | 40 A |
|                                  | 50 A |
|                                  | 63 A |

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 3 |
|-----------|---|

**Installation, Montage**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

**Anschluss**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp Eingang | Bügelklemme |
|-------------------------------|-------------|

**Leistung**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 28,50 W |
|---------------------------------------|---------|

**Lieferumfang**

|            |    |
|------------|----|
| Mit Deckel | Ja |
|------------|----|

**Sicherung**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Sicherungsgröße | D02 |
|-----------------|-----|

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 63 mm |
| Breite | 72 mm |
| Länge  | 80 mm |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |