



LD02K63-3SS

Gniazdo bezp. ceram. D02/3 E18 3P 3268/3VR 63A 400VAC TS35 zac.jarzmowe 25mm2

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku wejściowego	Zacisk kłamrowy
------------------------------	-----------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	28,50 W
--	---------

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D02
---------------------------------	-----

Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Tak
-----------	-----

Wymiary

Wysokość	63 mm
Szerokość	72 mm
Długość	80 mm

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak