



WH36226505C

**robusto ENC Gr.1 compl.: Interr. à clé S2/1p/0-1-0-2/sans cylind. IP21 Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Noir |
|---------|------|

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 9005 |
|----------|------|

|          |     |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Matière | Thermoplastique |
|---------|-----------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Traitement de surface | Non traité |
|-----------------------|------------|

**Identification**

|  |   |
|--|---|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Elément de base avec plaque de recouvrement |
|--|---|

**Connectivité**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

**Dimensions**

|            |            |
|------------|------------|
| Dimensions | 86 x 86 mm |
|------------|------------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 55 mm |
|-----------------------|-------|

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 27 mm |
|--------------------------------------|-------|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

**Architecture**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

**Textes**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
|----------------------|-------------------|

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Éclairage | Sans éclairage (non éclairable) |
|-----------|---------------------------------|

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Type de commutation | Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-1-0-2 |
|---------------------|--------------------------------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|