



L68289010

Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x110mm reinweiß

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

Feuerwiderstandsklasse	I90
------------------------	-----

**Architektur**

Anzahl der beflammbaren Seiten	3
--------------------------------	---

**Abmessungen**

Höhe	88 mm
Innenhöhe	50 mm
Breite	150 mm
Innenbreite	109 mm
Maß a	400 mm
Lichter innerer Querschnitt	5450 - 5450 mm <sup>2</sup>

**Werkstoff**

Werkstoff	Gips Stahl
Oberfläche	Lackiert

**Ausstattung**

Blechmaterial	Stahl
---------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

