



L68289010

Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x110mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	I90
------------------------	-----

Architektur

Anzahl der brennbaren Seiten	3
------------------------------	---

Abmessungen

Höhe	88 mm
Innenhöhe	50 mm
Breite	150 mm
Innenbreite	109 mm
Maß a	400 mm
Lichter innerer Querschnitt	5450 - 5450 mm ²

Werkstoff

Werkstoff	Gips Stahl
Oberfläche	Lackiert

Ausstattung

Blechmaterial	Stahl
---------------	-------

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

