



LNH2100M6A

**Pojistka nožová NH2 aM 690V 100A dvojitá signalizace**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Vypínací charakteristika aM

**Pojistka**

Velikost pojistky NH2

Charakteristika pojistek aM

**Napětí**

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 690 - 690 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 690 - 690 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 100 A

**Podmínky použití**

Izolované Ne

**Hlavní elektrické atributy**

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 80 kA

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 5,90 W

**Rozměry**

Výška 150 mm

Šířka 51 mm

Hloubka 72 mm

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano