



47598989

S.1/B.x - Schuko x2 monob.obtur, branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Duroplastic
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	120 mm
Largura	80 mm
Profundidade	50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
Posição de montagem/ligação	Alto

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura completa

Textos

Proteção	Proteção de contacto aprimorada O gancho de ligação à terra integrado no quadro proporciona proteção contra sujidade durante trabalhos de pintura e renovação
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Adequado para

Berker S.x/B.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim