



16221404

Bilanciere con serigrafia "0" Berker B.7 alu opaco, verniciato**Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato Verniciato

Serie

Altezza	54,90 mm
Larghezza	55,70 mm
Profondità	22 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Testo

Stampa	Con stampa "0"
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per interruttore a bilanciere a più poli

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì