

Polyester verdeelkast, gr. 0, Univers N, 845x585x315 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 845 mm |
| Breedte | 585 mm |
| Diepte  | 315 mm |

Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Installatie, montage

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
|-----------------------------|----|

Samenstelling

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Materiaal montageplaat      | Ja  |
| Met railsysteem             | Nee |
| Met statief                 | Nee |
| Aantal velden in de breedte | 2   |

Materiaal

|          |      |
|----------|------|
| RAL-code | 7035 |
|----------|------|

Veiligheid

|                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44                                                             |
| Slagvastheid IK                            | IK10                                                             |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) alleen met accessoires |

Materiaal

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Materiaal | Glasvezelversterkt polyester |
|-----------|------------------------------|

Deksel, deur

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Uitvoeringsvorm handgreep | Zwenkgreep |
| Aantal kastdeuren         | 1          |
| Aantal sloten             | 2          |

Aansluitmogelijkheden

|               |                |
|---------------|----------------|
| Aansluitwijze | Deelsverzonken |
|---------------|----------------|

Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|