



WL0113

lumina - Botão simples - preto

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastre

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9004

Acabamento Mate

Material Metal

Plástico

Tratamento Sem tratamento
Envernizado

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras
Ligaçāo com parafuso

Com fixação por garras Sim

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

Arquitetura

Tipo de orgāo de comando Tecla simples

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Textos

Modo de instalação Com garras de expansão
Para fixação por parafuso

Illuminação Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação Contacto normalmente aberto

Sustentabilidade

Conformidade RoHS Sim