



ZAL52US

### Colonne de distribution, pour univers N, 1710 x 583 x 277 mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	1710 mm
Largeur	583 mm
Profondeur	277 mm
Epaisseur de la paroi latérale	3,5 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Equipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

##### Installation, montage

Montage sur	Pied
Adapté à un usage extérieur	Oui

##### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

##### Equipement

Nombre de rangées	5
-------------------	---

##### Matières

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

##### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	No

##### Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

