



ZAL52US

Polyester verdeelzuil, gr. 175, Univers N, met sokkel, 1710x583x277 mm

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 1710 mm |
| Breedte       | 583 mm  |
| Diepte        | 277 mm  |
| Dikte zijwand | 3,5 mm  |

##### Veiligheid

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Type slot                                  | 3-punts met zwenkgreep 8 mm               |
| Slagvastheid IK                            | IK10                                      |

##### Samenstelling

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 2 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 2 |

##### Installatie, montage

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Gemonteerd op               | Sokkel |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja     |

##### Materiaal

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Kleur                   | Lichtgrijs                   |
| RAL-code                | 7035                         |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld                  |
| Materiaal               | Glasvezelversterkt polyester |

##### Samenstelling

|                      |   |
|----------------------|---|
| Aantal verdelerrijen | 5 |
|----------------------|---|

##### Materiaal

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

##### Deksel, deur

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 1   |
| Aantal sloten              | 2   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

##### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

Afbeeldingen | tekeningen

