



75141930



IP20

**Glas-Sensor 1fach Komfort TS Sensor konfiguriert, polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Funktionen**

Mit Raumthermostat	Ja
--------------------	----

**Leistung**

Stromaufnahme	12,50 mA
---------------	----------

**Abmessungen**

Einbautiefe	24,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	27 mm
Höhe	160 mm
Breite	86 mm
Tiefe	37,70 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Betätigungs punkte	2
-------------------------------	---

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Glas
Glanzgrad	Glänzend

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Bildschirm**

Mit Display	Nein
-------------	------

**Texte**

Funktion	Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen Sperrfunktion für die Sensorflächen, z. B. zur Reinigung der Glasoberfläche
Montageart	Für senkrechte Montage
Temperatur	Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler Integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja