



GS20019011



Uttagsinsats BR 2x Schucko Svart

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Grafitsvart
RAL-kod	9011
Ytbehandling	Matt
Material	Polyamider (PA)
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	50 mm
Bredd	120 mm
Djup	54 mm
Antal enheter	2

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Anslutningsarea flexibel ledare, utan ändhylsa	1,5 - 2,5 mm ²
Antal ledningsinföringar	2

Installation, montering

Montering	Kanalens främre fäste
-----------	-----------------------

Anslutning

Typ av montering	Modulär
------------------	---------

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej
Förutrustad med	2x vägguttag

Skydd, dörr

Typ av lock	Utan lock
-------------	-----------

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP20

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Nej

Identifiering

Med tryck/prägling	Nej
--------------------	-----

Text

Avsäkring Petskydd

Lämplig för

Hagerapparater strömuttag BRX

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja

Illustrationer | teckningar

