



2919



RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	4 A
Stromaufnahme während des Betriebs	10 mA

Abmessungen

Abmessungen	71 x 45 mm
Aufbauhöhe ab DIN Schiene	39 mm

Kapazität

Anzahl Module	2,50
---------------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja