




BR651004HLAN

Angle intérieur réglable pour BR/A 68x100mm couv. 80mm sans halogène alu laqué

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Hauteur  | 68 mm  |
| Largeur  | 100 mm |
| Mesure a | 143 mm |

##### Accessoires

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Type d'accessoires | Moulé |
|--------------------|-------|

##### Configuration

|               |     |
|---------------|-----|
| Chevauchement | Oui |
|---------------|-----|

##### Réglages

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Plage angulaire | 85 - 95 |
|-----------------|---------|

##### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Non |
|----------------------|-----|

##### Matière

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Matière               | PC-ABS    |
| Traitement de surface | Laqué     |
| Couleur               | Aluminium |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

##### Équipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

##### Convient pour

|            |  |
|------------|--|
| BRA 65x100 |  |
|------------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

#### Illustrations | dessins

