



BR651004HLAN

Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x100mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	100 mm
Maß a	143 mm

Zubehör

Art des Zubehörs	Haubenformteil
------------------	----------------

Konfiguration

Schnittkaschierend	Ja
--------------------	----

Einstellungen

Winkelbereich	85 - 95
---------------	---------

Installation, Montage

Bodenlochung	Nein
--------------	------

Werkstoff

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Aluminium

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Geeignet für

BRA 65x100	
------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

