



2909

Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Werkstoff Metall
Kunststoff

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 31 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 50 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,20 W

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 40 W

Texte

Dimmprinzip Phasenanschnitt

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)

Montageart Mit Spreizkrallen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

Ausstattung

Nebenstelleneingang Nein

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja