



2909

Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Werkstoff Metall
Kunststoff

Abmessungen

Achsdurchmesser	4 mm
Einbautiefe	31 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	50 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,20 W

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 40 W

Texte

Dimmprinzip	Phasenanschnitt
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Bedienung & Steuerung	Keine Bluetooth-Schnittstelle

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja