




HYW301H

Plug-in vermogenschakelaar conversieset, h3+ P630 4P

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------

Uitvoering

Pooltype	4P
----------	----

Installatie, montage

Geschikt voor montage op railsysteem	Nee
--------------------------------------	-----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja