



SR200

### Transformador de intensidade 200/5A

#### Características técnicas

##### Funções

Classe de precisão

1

##### Potência

Potência

7 VA

Potência total dissipada em IN

0 W

##### Dimensões

Diâmetro da abertura

23 mm

Altura

50 mm

Largura

56 mm

Profundidade

60 mm

Altura da abertura

10,50 mm

Largura da abertura

30,50 mm

##### Conectividade

Tipo de ligações

Terminal de parafuso

##### Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-25 - 50 °C

Temperatura de armazenamento/transporte

-40 - 80 °C

##### Ligações

Secção transversal de condutor flexível

1.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido

2.5 - 6 mm<sup>2</sup>

##### índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

##### Intensidade de corrente

Intensidade máx. no primário

240 A

Intensidade máx. de secundário

5 A