



SR200

## Transformador de intensidade 200/5A

### Características técnicas

#### Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

#### Potência

Potência	7 VA
Potência total dissipada em IN	0 W

#### Dimensões

Diâmetro da abertura	23 mm
Altura	50 mm
Largura	56 mm
Profundidade	60 mm
Altura da abertura	10,50 mm
Largura da abertura	30,50 mm

#### Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

#### Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	2.5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Corrente elétrica

Intensidade máx. no primário	240 A
Intensidade máx. de secundário	5 A