



2931



RolloTec scheidingsrelais DIN

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 3 A

Stroomverbruik tijdens bedrijf 10 mA

Afmetingen

Afmetingen 71 x 45 mm

Opbouwhoogte vanaf DIN-rail 38 mm

Capaciteit

Aantal modules 2,50

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja