



2930



RolloTec scheidingsrelais

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 3 A

Stroomverbruik tijdens bedrijf 10 mA

Afmetingen

Afmetingen 52 x 22 mm

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja