



WH36224100A

robusto Schüsselschalter S0/1p/0-1-0-1/ KABA8 +IP21-Front für Kombination Weiss

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Signalweiss
RAL Nummer	9003
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Einbautiefe	36 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/1-polig

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----