



FB80130070301

Goulotte 80x130,gris

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	82 mm
Largeur	130 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	130 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

Dimensions

Section intérieure / utile	8930 - 8930 mm ²
----------------------------	-----------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	33
---	----

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP20

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 2
Nombre de cloisons clipsables	3
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

