



WUD83

Universal Tastdimmer 40-500VA

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Abmessungen

Höhe	33 mm
Breite	71 mm
Tiefe	32 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Dimmer
-----------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 30 °C
--------------------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 2.5 mm ²

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja