




WUD83

Variador de botão 40-500W/VA, universal

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Dimensões

Altura	33 mm
Largura	71 mm
Profundidade	32 mm

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Reóstato
--------------------------	----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 30 °C
------------------------------	------------

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 2.5 mm ²
Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 2.5 mm ²

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim