



WUD87



### Universal-Dimmeinsatz 1-fach

#### Technische Eigenschaften

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

Farbe	Grau
-------	------

RAL Nummer	7035
------------	------

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Dimmer
-----------------------	--------

##### Leistung

Glühlampenlast	25 - 400 W
----------------	------------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------------

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
--	---------------------------