



WUD86



Dimmeinsatz Phasenanschnitt 1-fach

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Architektur

Steuer-/Bedienelement Dimmer

Leistung

Glühlampenlast 25 - 400 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 2.5 mm²

Ausstattung

Nebenstelleneingang Ja