



2998



DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Netzteil, Softrastung, Lichtsteuerung

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Beleuchtung

Farbtemperatur 2000 - 10000 K

Konnektivität

Dimmung DALI Ja

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 31 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 50 mm

Elektrischer Strom

Steuerstrom 52 - 52 mA

Texte

Beleuchtung Z. B. für Leuchtstofflampen, NV-Halogenlampen und LED

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Geeignet für

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja