



2997



DALI Drehpotenziometer Tunable white, Softrastung, Lichtsteuerung

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Beleuchtung

Farbtemperatur	2000 - 10000 K
----------------	----------------

Konnektivität

Dimmung DALI	Ja
--------------	----

Abmessungen

Achsdurchmesser	4 mm
Einbautiefe	31 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	50 mm

Texte

Beleuchtung	Z. B. für Leuchtstofflampen, NV-Halogenlampen und LED
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Geeignet für

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja