



HXC014H

Podpěťová spoušť h250-h630, 200-240V AC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání 2,80 VA

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP4X

Napětí

Ovládací napětí AC 200 - 240 V

Ovládací napětí DC 0 - 0 V

Funkce

Opožděné Ne

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano