



HXC014H

Розчіплювач мінімальної напруги h250-h630, 200-240В

Технічні характеристики

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	2,80 VA
-------------------------------------	---------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------

Напруга

Командна напруга AC	200 - 240 V
---------------------	-------------

Командна напруга DC	0 - 0 V
---------------------	---------

Функції

Із затримкою	Hi
--------------	----

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----