



WUD42

Drehdimmer 40-500 VA, für elektronische Trafos, mit Dreh-/Druck-Schalter

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Grau
-------	------

RAL Nummer	7035
------------	------

Abmessungen

Höhe	48,80 mm
------	----------

Breite	71 mm
--------	-------

Tiefe	32 mm
-------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 30 °C
--------------------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 2.5 mm ²
---	---------------------------

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 2.5 mm ²
---	---------------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----